

ALPHA

3478UAR080P62 grey

EAN 4031582306828

Pevné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, kolo uchyceno středovým šroubem s maticí, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení, Běhoun: polyuretan, jehlové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	80 mm
Šířka kola	38 mm
Šířka kolečka	85 mm
Velikost plotny	103 x 85 mm
Rozteč děr	80/77 x 60 mm
Průměr děr	9 mm
Stavební výška	108 mm
Teplota	- 25 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.49 kg
Tvrdost běhounu	Shore D 42
Dynamická nosnost	150 kg
Statická nosnost	300 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UAR080P62 grey

EAN 4031582306828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

