

ALPHA

3478UAR080P62 grey

EAN 4031582306828

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné.,
Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements
rouleaux

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	80 mm
Largeur de roue	38 mm
Largeur de la roulette	85 mm
Dimension de platine	103 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Hauteur	108 mm
Résistance à la température	- 25 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.49 kg
Dureté du bandage	Shore D 42
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	300 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UAR080P62 grey

EAN 4031582306828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

