

# ALPHA

## 3478UAR080P62 grey

EAN 4031582306828

Rolă fixă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Jantă din poliamidă suprafață de rulare din poliuretan, rulment cu colivie cu ace

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	80 mm
Lățimea roții	38 mm
Lățimea roții	85 mm
Mărimea plăcii	103 x 85 mm
Găuri de prindere	80/77 x 60 mm
Gaură	9 mm
Înălțime totală	108 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.49 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 42
Sarcină dinamică	150 kg
Sarcină statică	300 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UAR080P62 grey

EAN 4031582306828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

