

ALPHA

3478UAR100P62 grey

EAN 4031582306835

Неповоротный ролик, Вилка из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, ось колеса на болту, крепежная панель.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, роликовый подшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	100 мм
Ширина колеса	32 мм
Ширина ролика	85 мм
Размер панели	103 x 85 мм
Отверстия панели	80/77 x 60 мм
Отверстие панели	9 мм
Общая высота	128 мм
Температура	- 25 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	0.437 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 42
Допустимая динамическая нагрузка	150 кг
Допустимая статическая нагрузка	300 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UAR100P62 grey

EAN 4031582306835



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

