

ALPHA

3478UAR125P62 red

EAN 4031582306842

固定脚轮, 压制钢制前叉, 电镀镀铬, 螺帽轮轴, 托板安装装置.
聚酰胺制轮心,
轮面: 聚亚安酯, 滚柱轴承



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

技术数据

轮子直径	125 毫米
车轮宽度	32 毫米
脚轮宽度	85 毫米
托板尺寸	103 x 85 毫米
托板孔中心	80/77 x 60 毫米
托板孔	9 毫米
总高度	155 毫米
温度	- 25 / + 80 摄氏度
标准	EN 12532
重量	0.626 公斤
轮面硬度	支杆 D 42
动(力)载重量	200 公斤
静载重量	400 公斤

Dimensions



Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ● ○
防锈	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UAR125P62 red

EAN 4031582306842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

