

# ALPHA

## 3478UAR125P62 red

EAN 4031582306842

Ruota fissa, Supporto in lamiera di acciaio stampata, finitura zincata, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra.

Centro della ruota in poliammide.

Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetto a rulli

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	125 mm
Larghezza della ruota	32 mm
Larghezza ruota	85 mm
Dimensione della piastra	103 x 85 mm
Interasse fori piastra	80/77 x 60 mm
Diametro fori piastra	9 mm
Altezza utile	155 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso	0.626 kg
Durezza della fascia	Shore D 42
Portata	200 kg
Portata statica	400 kg

### Dimensioni



### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UAR125P62 red

EAN 4031582306842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Struttura e montaggio

