

# ALPHA

## 3478UAR125P62 red

EAN 4031582306842

Bokwiel, vork van geperst staal, verzinkt, wielas met moer, plaatbevestiging.  
Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

### Technische gegevens

Wieldiameter	125 mm
Wielbreedte	32 mm
Wielbreedte	85 mm
Plaatafmeting	103 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	155 mm
Temperatuur	- 25 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.626 kg
Hardheid van de band	Shore D 42
Dyn. draagvermogen	200 kg
Statisch draagvermogen	400 kg

### Afmetingen



### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UAR125P62 red

EAN 4031582306842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

