

ALPHA

3478UAR125P62 red

EAN 4031582306842

Неповоротний ролик, Вилка із штампованої сталі, покрита блискучим цинком, пофарбована блакитним кольором, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини.

Центр колеса із поліаміду, протектор: поліуретан, роликотішипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Діаметр колеса | 125 MM |
| Ширина колеса | 32 MM |
| ширина ролика | 85 MM |
| розмір пластини | 103 x 85 MM |
| Центри отворів диску | 80/77 x 60 MM |
| Отвір диску | 9 MM |
| Загальна висота | 155 MM |
| Температура | - 25 / + 80 °C |
| Стандарт | EN 12532 |
| Вага | 0.626 кг |
| Міцність покришки | Міцність за Шором D 42 |
| Вантажопідйомність | 200 кг |
| допустиме навантаження (статичне) | 400 кг |

Dimensions



Advantages at a glance

| | |
|--------------------------|-----------|
| Характеристики обертання | ● ● ● ○ ○ |
| Шум при переміщенні | ● ● ● ○ ○ |
| Тертя | ● ● ● ● ○ |
| Стійкий до корозії | ● ● ● ○ ○ |

ALPHA

3478UAR125P62 red

EAN 4031582306842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

