

# ALPHA

## 3478UAR160P63 red

EAN 4031582306866

Фиксирано колело, Вилка от стоманена ламарина, ярко поцинкована, синьо пасивиране, завинтена ос на колело, закрепване на планка.  
Корпус на колелото от полиамид, работна повърхнина от полиуретан, ролков лагер

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

### Технически данни

Диаметър на колело	160 мм
Ширина на гумите	40 мм
Ширина на колелото	115 мм
Размер на планката	137 x 115 мм
Център на отвора на планката	105 x 80/75 мм
Отвор на планката	11 мм
Конструктивна височина	200 мм
Температура	- 25 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	1.481 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 42
Динамична товароносимост	350 кг
Статична товароносимост	700 кг

### Размери



### Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UAR160P63 red

EAN 4031582306866



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Устройство и монтаж

