

ALPHA

3478UAR160P63 red

EAN 4031582306866

Bokwiel, vork van geperst staal, verzinkt, wielas met moer, plaatbevestiging.
Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	160 mm
Wielbreedte	40 mm
Wielbreedte	115 mm
Plaatafmeting	137 x 115 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Bouwhoogte	200 mm
Temperatuur	- 25 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	1.481 kg
Hardheid van de band	Shore D 42
Dyn. draagvermogen	350 kg
Statisch draagvermogen	700 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UAR160P63 red

EAN 4031582306866



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

