

# ALPHA

## 3478UAR160P63 red

EAN 4031582306866

Roda fixa, forquilha de aço prensado, zincado, cromado a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação.

Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano injectado, rolamento de agulhas

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Dados técnicos

Diâmetro da roda	160 mm
Largura da roda	40 mm
Largura da roda	115 mm
Medida da placa de fixação	137 x 115 mm
Distância de furação	105 x 80/75 mm
Diâmetro de furação	11 mm
Altura total	200 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	1.481 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 42
Capacidade de carga	350 kg
Cap. de carga estática	700 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UAR160P63 red

EAN 4031582306866



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

