

# ALPHA

## 3478UAR200P63 red

EAN 4031582306873

Pevné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, kolo uchyceno středovým šroubem s maticí, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení, Běhoun: polyuretan, jehlové ložisko

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


### Technické údaje

Průměr kolečka	200 mm
Šířka kola	46 mm
Šířka kolečka	115 mm
Velikost plotny	140 x 115 mm
Rozteč děr	105 x 80/75 mm
Průměr děr	11 mm
Stavební výška	240 mm
Teplota	- 25 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	1.949 kg
Tvrdost běhounu	Shore D 42
Dynamická nosnost	350 kg
Statická nosnost	700 kg

### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

### Dimensions



# ALPHA

3478UAR200P63 red

EAN 4031582306873



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

