

# ALPHA

## 3478UAR200P63 red

EAN 4031582306873

Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, cojinete de rodillos

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	200 mm
Ancho de la rueda	46 mm
Ancho de rueda	115 mm
Medida de pletina	140 x 115 mm
Distancia de agujeros	105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero	11 mm
Altura total	240 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	1.949 kg
Dureza del bandaje	Shore D 42
Capacidad de carga	350 kg
Capacidad de carga estática	700 kg

### Dimensiones



### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UAR200P63 red

EAN 4031582306873



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura y montaje

