

ALPHA

3478UAR200P63 red

EAN 4031582306873

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné.,
Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements
rouleaux

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	46 mm
Largeur de la roulette	115 mm
Dimension de platine	140 x 115 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Hauteur	240 mm
Résistance à la température	- 25 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	1.949 kg
Dureté du bandage	Shore D 42
Capacité de charge dynamique	350 kg
Capacité de charge statique	700 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UAR200P63 red

EAN 4031582306873



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

