

ALPHA

3478UAR200P63 red

EAN 4031582306873

Bokwiel, vork van geperst staal, verzinkt, wielas met moer, plaatbevestiging.
Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	200 mm
Wielbreedte	46 mm
Wielbreedte	115 mm
Plaatafmeting	140 x 115 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Bouwhoogte	240 mm
Temperatuur	- 25 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	1.949 kg
Hardheid van de band	Shore D 42
Dyn. draagvermogen	350 kg
Statisch draagvermogen	700 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UAR200P63 red

EAN 4031582306873



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

