

# ALPHA

## 3478UAR200P63 red

EAN 4031582306873

Rolă fixă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Jantă din poliamidă suprafață de rulare din poliuretan, rulment cu colivie cu ace

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	200 mm
Lățimea roții	46 mm
Lățimea roții	115 mm
Mărimea plăcii	140 x 115 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Înălțime totală	240 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	1.949 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 42
Sarcină dinamică	350 kg
Sarcină statică	700 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UAR200P63 red

EAN 4031582306873



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

