

ALPHA

3478UER100P62

EAN 4031582030617

Ruota fissa, Supporto in lamiera di acciaio stampata, finitura zincata, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra.

Centro della ruota in poliammide.

Fascia: gomma elastica nera, mozzo su cuscinetto a rulli

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	100 mm
Larghezza della ruota	34 mm
Larghezza ruota	85 mm
Dimensione della piastra	103 x 85 mm
Interasse fori piastra	80/77 x 60 mm
Diametro fori piastra	9 mm
Altezza utile	128 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso	0.482 kg
Durezza della fascia	Shore A 63
Portata	160 kg
Portata statica	320 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UER100P62

EAN 4031582030617



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

