

ALPHA

3478UER100P62

EAN 4031582030617

Bokwiel, vork van geperst staal, verzinkt, wielas met moer, plaatbevestiging.
Wielkern van polyamide met zwarte elastische rubberband, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	34 mm
Wielbreedte	85 mm
Plaatafmeting	103 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	128 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.482 kg
Hardheid van de band	Shore A 63
Dyn. draagvermogen	160 kg
Statisch draagvermogen	320 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UER100P62

EAN 4031582030617



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

