

ALPHA

3478UER100P62

EAN 4031582030617

Rolă fixă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Jantă din poliamidă suprafață de rulare din cauciuc elastic, negru, rulment cu colivie cu ace

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 34 mm |
| Lățimea roții | 85 mm |
| Mărimea plăcii | 103 x 85 mm |
| Găuri de prindere | 80/77 x 60 mm |
| Gaură | 9 mm |
| Înălțime totală | 128 mm |
| Temperatura | - 20 / + 80 °C |
| Standard | EN 12532 |
| Greutate | 0.482 kg |
| Rigiditatea suprafeței de rulare | Shore A 63 |
| Sarcină dinamică | 160 kg |
| Sarcină statică | 320 kg |

Dimensions



Advantages at a glance

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Rezistență la rulare | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ● ● |
| Uzare | ● ● ● ○ ○ |
| Protecție împotriva ruginii | ● ● ● ○ ○ |

ALPHA

3478UER100P62

EAN 4031582030617



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

