

# ALPHA

## 3478UER100P62

EAN 4031582030617

Неповоротный ролик, Вилка из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, ось колеса на болту, крепежная панель.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, черная, роликовый подшипник

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Технические характеристики

Диаметр колеса	100 мм
Ширина колеса	34 мм
Ширина ролика	85 мм
Размер панели	103 x 85 мм
Отверстия панели	80/77 x 60 мм
Отверстие панели	9 мм
Общая высота	128 мм
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	0.482 кг
Твердость протектора	твердость по Шору А 63
Допустимая динамическая нагрузка	160 кг
Допустимая статическая нагрузка	320 кг

### Dimensions



### Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ●
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UER100P62

EAN 4031582030617



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

