

# ALPHA

## 3478UER125P62

EAN 4031582306880

Pevné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, kolo uchyceno středovým šroubem s maticí, uchycení s plotýnkou.

Střed kola vyroben z polyamidu, Běhoun: elastická guma, černá, přesné jehlové ložisko

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


### Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka kola	40 mm
Šířka kolečka	85 mm
Velikost plotny	103 x 85 mm
Rozteč děr	80/77 x 60 mm
Průměr děr	9 mm
Stavební výška	155 mm
Teplota	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.773 kg
Tvrdost běhounu	Shore A 63
Dynamická nosnost	250 kg
Statická nosnost	500 kg

### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ● ●
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

### Dimensions



# ALPHA

3478UER125P62

EAN 4031582306880



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

