

ALPHA

3478UER125P62

EAN 4031582306880

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné., Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique noir, roulements rouleaux



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	40 mm
Largeur de la roulette	85 mm
Dimension de platine	103 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Hauteur	155 mm
Résistance à la température	- 20 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.773 kg
Dureté du bandage	Shore A 63
Capacité de charge dynamique	250 kg
Capacité de charge statique	500 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UER125P62

EAN 4031582306880



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

