

# ALPHA

## 3478UER160P63

EAN 4031582306903

Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, negra, cojinete de rodillos

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	160 mm
Ancho de la rueda	46 mm
Ancho de rueda	115 mm
Medida de pletina	137 x 115 mm
Distancia de agujeros	105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero	11 mm
Altura total	200 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	1.694 kg
Dureza del bandaje	Shore A 63
Capacidad de carga	300 kg
Capacidad de carga estática	600 kg

### Dimensiones



### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UER160P63

EAN 4031582306903



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura y montaje

