

ALPHA

3478UER160P63

EAN 4031582306903

Ruota fissa, Supporto in lamiera di acciaio stampata, finitura zincata, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra.

Centro della ruota in poliammide.

Fascia: gomma elastica nera, mozzo su cuscinetto a rulli

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	160 mm
Larghezza della ruota	46 mm
Larghezza ruota	115 mm
Dimensione della piastra	137 x 115 mm
Interasse fori piastra	105 x 80/75 mm
Diametro fori piastra	11 mm
Altezza utile	200 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso	1.694 kg
Durezza della fascia	Shore A 63
Portata	300 kg
Portata statica	600 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UER160P63

EAN 4031582306903



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

