

ALPHA

3478UER160P63

EAN 4031582306903

Roda fixa, forquilha de aço prensado, zincado, cromado a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação.

Núcleo da roda de Poliamida, Superfície de rodagem: borracha elástica, negra, rolamento de agulhas

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	160 mm
Largura da roda	46 mm
Largura da roda	115 mm
Medida da placa de fixação	137 x 115 mm
Distância de furação	105 x 80/75 mm
Diâmetro de furação	11 mm
Altura total	200 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	1.694 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 63
Capacidade de carga	300 kg
Cap. de carga estática	600 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UER160P63

EAN 4031582306903



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

