

ALPHA

3478UER200P63

EAN 4031582306910

Pevné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, kolo uchyceno středovým šroubem s maticí, uchycení s plotýnkou.

Střed kola vyroben z polyamidu, Běhoun: elastická guma, černá, přesné jehlové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	200 mm
Šířka kola	46 mm
Šířka kolečka	115 mm
Velikost plotny	140 x 115 mm
Rozteč děr	105 x 80/75 mm
Průměr děr	11 mm
Stavební výška	240 mm
Teplota	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	2.162 kg
Tvrdost běhounu	Shore A 63
Dynamická nosnost	400 kg
Statická nosnost	800 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ● ●
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UER200P63

EAN 4031582306910



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

