

ALPHA

3478UER200P63

EAN 4031582306910

Ruota fissa, Supporto in lamiera di acciaio stampata, finitura zincata, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra.

Centro della ruota in poliammide.

Fascia: gomma elastica nera, mozzo su cuscinetto a rulli

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

| | |
|--------------------------|----------------|
| Diametro ruota | 200 mm |
| Larghezza della ruota | 46 mm |
| Larghezza ruota | 115 mm |
| Dimensione della piastra | 140 x 115 mm |
| Interasse fori piastra | 105 x 80/75 mm |
| Diametro fori piastra | 11 mm |
| Altezza utile | 240 mm |
| Temperatura | - 20 / + 80 °C |
| Norma | EN 12532 |
| Peso | 2.162 kg |
| Durezza della fascia | Shore A 63 |
| Portata | 400 kg |
| Portata statica | 800 kg |

Dimensioni



Caratteristiche

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Resistenza al rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Silenziosità | ● ● ● ● ● |
| Abrasione | ● ● ● ○ ○ |
| Protezione dalla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

ALPHA

3478UER200P63

EAN 4031582306910



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

