

# ALPHA

## 3478UER200P63

EAN 4031582306910

Roda fixa, forquilha de aço prensado, zincado, cromado a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação.

Núcleo da roda de Poliamida, Superfície de rodagem: borracha elástica, negra, rolamento de agulhas

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Dados técnicos

Diâmetro da roda	200 mm
Largura da roda	46 mm
Largura da roda	115 mm
Medida da placa de fixação	140 x 115 mm
Distância de furação	105 x 80/75 mm
Diâmetro de furação	11 mm
Altura total	240 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	2.162 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 63
Capacidade de carga	400 kg
Cap. de carga estática	800 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UER200P63

EAN 4031582306910



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

