

# ALPHA

## 3478UFP200P63

EAN 4031582394924

Pevné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, kolo uchyceno středovým šroubem s maticí, uchycení s plotýnkou. Střed kola vyroben z polyamidu, Běhoun: elastická guma, šedá- neznačující, přesné kuličkové ložisko

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

### Technické údaje

Průměr kolečka	200 mm
Šířka kola	46 mm
Šířka kolečka	115 mm
Velikost plotny	140 x 115 mm
Rozteč děr	105 x 80/75 mm
Průměr děr	11 mm
Stavební výška	240 mm
Teplota	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	2.319 kg
Tvrdost běhounu	Shore A 63
Dynamická nosnost	350 kg
Statická nosnost	700 kg

### Dimensions



### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ● ●
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UFP200P63

EAN 4031582394924



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

