

ALPHA

3478U00100P62

EAN 4031582030112

Неповоротный ролик, Вилка из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, ось колеса на болту, крепежная панель.

Центр колеса из Полиамида, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	100 мм
Ширина колеса	36 мм
Ширина ролика	85 мм
Размер панели	103 x 85 мм
Отверстия панели	80/77 x 60 мм
Отверстие панели	9 мм
Общая высота	128 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	0.371 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 75
Допустимая динамическая нагрузка	200 кг
Допустимая статическая нагрузка	400 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478U00100P62

EAN 4031582030112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

