

ALPHA

3478U00100P62

EAN 4031582030112

Неповоротний ролик, Вилка із штампованої сталі, покрита блискучим цинком, пофарбована блакитним кольором, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини.

Центр колеса із поліаміду, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 MM
Ширина колеса	36 MM
ширина ролика	85 MM
розмір пластини	103 x 85 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
Загальна висота	128 MM
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.371 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	200 кг
допустиме навантаження (статичне)	400 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стойкий до корозії	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478U00100P62

EAN 4031582030112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

