

# ALPHA

## 3478U00125P62

EAN 4031582030129

Pevné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, kolo uchyceno středovým šroubem s maticí, uchycení s plotýnkou.  
Střed kolečka vyroben z polyamidu, kluzné uložení

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

### Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka kola	40 mm
Šířka kolečka	85 mm
Velikost plotny	103 x 85 mm
Rozteč děr	80/77 x 60 mm
Průměr děr	9 mm
Stavební výška	155 mm
Teplota	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.613 kg
Tvrdost běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	250 kg
Statická nosnost	500 kg

### Dimensions



### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478U00125P62

EAN 4031582030129



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

