

ALPHA

3478U00125P62

EAN 4031582030129

Ruota fissa, Supporto in lamiera di acciaio stampata, finitura zincata, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra.

Ruota in poliammide, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	125 mm
Larghezza della ruota	40 mm
Larghezza ruota	85 mm
Dimensione della piastra	103 x 85 mm
Interasse fori piastra	80/77 x 60 mm
Diametro fori piastra	9 mm
Altezza utile	155 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso	0.613 kg
Durezza della fascia	Shore D 75
Portata	250 kg
Portata statica	500 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478U00125P62

EAN 4031582030129



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

