

# ALPHA

## 3478UOO160P63

EAN 4031582030136

Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación.

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	160 mm
Ancho de la rueda	40 mm
Ancho de rueda	115 mm
Medida de pletina	137 x 115 mm
Distancia de agujeros	105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero	11 mm
Altura total	200 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	1.35 kg
Dureza del bandaje	Shore D 75
Capacidad de carga	350 kg
Capacidad de carga estática	700 kg

### Dimensiones



### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478U00160P63

EAN 4031582030136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura y montaje

