

ALPHA

3478U00160P63

EAN 4031582030136

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné.,
Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	40 mm
Largeur de la roulette	115 mm
Dimension de platine	137 x 115 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Hauteur	200 mm
Résistance à la température	- 40 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	1.35 kg
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	350 kg
Capacité de charge statique	700 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UOO160P63

EAN 4031582030136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

