

ALPHA

3478UOO160P63

EAN 4031582030136

Fixvillás görgő, Préselt acéllemez villa, fényes cink bevonat, kékre passzíválva, csavarozott tengely, talplemezes rögzítés.
Poliamid kerék, siklócsapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

Kerékátmérő	160 mm
Kerékszélesség	40 mm
Görgő szélessége	115 mm
Talplemez mérete	137 x 115 mm
Talplemez furatok távolsága	105 x 80/75 mm
Furat	11 mm
Teljes magasság	200 mm
Hőtartomány	- 40 / + 80 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	1.35 kg
Futófelület keménysége	Shore D 75
Terhelhetőség	350 kg
Statikus teherbírás	700 kg

Méretetek



Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ●
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UOO160P63

EAN 4031582030136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Szerkezet és Szerelés

