

ALPHA

3478UOO160P63

EAN 4031582030136

Rolă fixă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Roată din poliamidă, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	160 mm
Lățimea roții	40 mm
Lățimea roții	115 mm
Mărimea plăcii	137 x 115 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Înălțime totală	200 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	1.35 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	350 kg
Sarcină statică	700 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478U00160P63

EAN 4031582030136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

