

ALPHA

3478U00160P63

EAN 4031582030136

Неповоротный ролик, Вилка из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, ось колеса на болту, крепежная панель.

Центр колеса из Полиамида, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	160 мм
Ширина колеса	40 мм
Ширина ролика	115 мм
Размер панели	137 x 115 мм
Отверстия панели	105 x 80/75 мм
Отверстие панели	11 мм
Общая высота	200 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	1.35 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 75
Допустимая динамическая нагрузка	350 кг
Допустимая статическая нагрузка	700 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478U00160P63

EAN 4031582030136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

