

ALPHA

3478U00200P63

EAN 4031582030143

Неповоротный ролик, Вилка из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, ось колеса на болту, крепежная панель.

Центр колеса из Полиамида, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	200 мм
Ширина колеса	50 мм
Ширина ролика	115 мм
Размер панели	140 x 115 мм
Отверстия панели	105 x 80/75 мм
Отверстие панели	11 мм
Общая высота	240 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	1.846 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 75
Допустимая динамическая нагрузка	350 кг
Допустимая статическая нагрузка	700 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478U00200P63

EAN 4031582030143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

