

# ALPHA

## 3478UOR100P62

EAN 4031582030440

Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación.

Núcleo de rueda de poliamida, cojinete de rodillos

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	36 mm
Ancho de rueda	85 mm
Medida de pletina	103 x 85 mm
Distancia de agujeros	80/77 x 60 mm
Diámetro de agujero	9 mm
Altura total	128 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.399 kg
Dureza del bandaje	Shore D 75
Capacidad de carga	200 kg
Capacidad de carga estática	400 kg

### Dimensiones



### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UOR100P62

EAN 4031582030440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura y montaje

