

# ALPHA

3478UOR100P62

EAN 4031582030440

Bokwiel, vork van geperst staal, verzinkt, wielas met moer, plaatbevestiging.

Wielkern van polyamide, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	36 mm
Wielbreedte	85 mm
Plaatafmeting	103 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	128 mm
Temperatuur	- 25 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.399 kg
Hardheid van de band	Shore D 75
Dyn. draagvermogen	200 kg
Statisch draagvermogen	400 kg

## Afmetingen



## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UOR100P62

EAN 4031582030440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

