

ALPHA

3478UOR125P62

EAN 4031582030457

固定脚轮, 压制钢制前叉, 电镀镀铬, 螺帽轮轴, 托板安装装置.
聚酰胺制轮心, 滚柱轴承



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

技术数据

轮子直径	125 毫米
车轮宽度	40 毫米
脚轮宽度	85 毫米
托板尺寸	103 x 85 毫米
托板孔中心	80/77 x 60 毫米
托板孔	9 毫米
总高度	155 毫米
温度	- 25 / + 80 摄氏度
标准	EN 12532
重量	0.628 公斤
轮面硬度	支杆 D 75
动(力)载重量	250 公斤
静载重量	500 公斤

Dimensions



Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ● ●
防锈	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UOR125P62

EAN 4031582030457



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

