

ALPHA

3478UOR125P62

EAN 4031582030457

Bokwiel, vork van geperst staal, verzinkt, wielas met moer, plaatbevestiging.

Wielkern van polyamide, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	125 mm
Wielbreedte	40 mm
Wielbreedte	85 mm
Plaatafmeting	103 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	155 mm
Temperatuur	- 25 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.628 kg
Hardheid van de band	Shore D 75
Dyn. draagvermogen	250 kg
Statisch draagvermogen	500 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UOR125P62

EAN 4031582030457



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

