

# ALPHA

## 3478UOR125P62

EAN 4031582030457

Неповоротный ролик, Вилка из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, ось колеса на болту, крепежная панель.

Центр колеса из Полиамида, роликовый подшипник

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Технические характеристики

Диаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	40 мм
Ширина ролика	85 мм
Размер панели	103 x 85 мм
Отверстия панели	80/77 x 60 мм
Отверстие панели	9 мм
Общая высота	155 мм
Температура	- 25 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	0.628 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 75
Допустимая динамическая нагрузка	250 кг
Допустимая статическая нагрузка	500 кг

### Dimensions



### Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UOR125P62

EAN 4031582030457



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

