

# ALPHA

## 3478UOR200P63

EAN 4031582307115

Фиксирано колело, Вилка от стоманена ламарина, ярко поцинкована, синьо пасивиране, завинтена ос на колело, закрепване на планка.  
Корпус на колелото от полиамид, ролков лагер

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

### Технически данни

Диаметър на колело	200 мм
Ширина на гумите	50 мм
Ширина на колелото	115 мм
Размер на планката	140 x 115 мм
Център на отвора на планката	105 x 80/75 мм
Отвор на планката	11 мм
Конструктивна височина	240 мм
Температура	- 25 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	2.002 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 75
Динамична товароносимост	350 кг
Статична товароносимост	700 кг

### Размери



### Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UOR200P63

EAN 4031582307115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Устройство и монтаж

