

ALPHA

3478UOR200P63

EAN 4031582307115

Rolă fixă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Roată din poliamidă, rulment cu colivie cu ace

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	200 mm
Lățimea roții	50 mm
Lățimea roții	115 mm
Mărimea plăcii	140 x 115 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Înălțime totală	240 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	2.002 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	350 kg
Sarcină statică	700 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UOR200P63

EAN 4031582307115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

