

ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122

Фиксирано колело, Вилка от стоманена ламарина, ярко поцинкована, синьо пасивиране, завинтена ос на колело, закрепване на планка.
Тяло на колело от полиамид, работна повърхнина от черна гума, плъзгащ лагер, със защита от нишки

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	80 мм
Ширина на гумите	35 мм
Ширина на колелото	85 мм
Размер на планката	103 x 85 мм
Център на отвора на планката	80/77 x 60 мм
Отвор на планката	9 мм
Конструктивна височина	108 мм
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.494 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 39
Динамична товароносимост	100 кг
Статична товароносимост	200 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ○ ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

