

# ALPHA

## 3478UVH080P62

EAN 4031582307122

Pevné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, kolo uchyceno středovým šroubem s maticí, uchycení s plotýnkou.  
Střed kolečka vyroben z polyamidu, Běhoun: gumová obruč, černá, kluzné uložení, protivlákový kryt

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

### Technické údaje

Průměr kolečka	80 mm
Šířka kola	35 mm
Šířka kolečka	85 mm
Velikost plotny	103 x 85 mm
Rozteč děr	80/77 x 60 mm
Průměr děr	9 mm
Stavební výška	108 mm
Teplota	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.494 kg
Tvrdost běhounu	Shore D 39
Dynamická nosnost	100 kg
Statická nosnost	200 kg

### Dimensions



### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ○ ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

