

# ALPHA

## 3478UVH080P62

EAN 4031582307122

Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma negra, buje liso, con placas anti-hilos,



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	80 mm
Ancho de la rueda	35 mm
Ancho de rueda	85 mm
Medida de pletina	103 x 85 mm
Distancia de agujeros	80/77 x 60 mm
Diámetro de agujero	9 mm
Altura total	108 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.494 kg
Dureza del bandaje	Shore D 39
Capacidad de carga	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg

### Dimensiones



### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura y montaje

