

ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122

Bokwiel, vork van geperst staal, verzinkt, wielas met moer, plaatbevestiging.

Wielkern van polyamide met loopvlak van zwarte rubberband, wielnaaf op glijlager, voorzien van afdekkappen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	80 mm
Wielbreedte	35 mm
Wielbreedte	85 mm
Plaatafmeting	103 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	108 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.494 kg
Hardheid van de band	Shore D 39
Dyn. draagvermogen	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

